

Manual de instrucciones:

Rectificador para Baños de 3 Vasos



COMPANÍA: Technoflux

DIMENSIONES: 595 x 380 x 320 mm

PESO: 25 kg

VOLTAJE: 220V / 50 Hz

Índice

4	1. INTRODUCCIÓN
4	2. GARANTÍA
4	3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4	3.1 Especificaciones de la máquina
5	4. PRESENTACIÓN
5	5. GUÍA DE USO
6	6. CONEXIÓN DE ANODOS



1. Introducción

Estas notas proporcionan la información necesaria para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquina adquirida.

2. Garantía

Los productos TECHNOFLUX están cubiertos por doce meses de garantía. A partir de la fecha de entrega al cliente.

3. Especificaciones Técnicas

3.1 Especificaciones de la máquina

Referencia del producto: **2-9301-0-0**

Capacidad cuba: 2LT

Numero de cubas: 3

Tamaño de la cuba (diámetro x profundidad): 140x185 mm

Rectificador: 20V / 20A

Potencia de calefactor: 3 x 500 vatios

Potencia: 400 vatios

Dimensiones externas: 595x380x320 mm


Voltaje: 220V / 50 Hz

Peso: 25 Kg



4. Presentación

- a) Amperímetro.
- b) Voltímetro.
- c) Ajuste la tensión
- d) Regulador termostato del primer calefactor.
- e) Led indicador puesta en marcha del primer calefactor.
- f) Regulador termostato del segundo calefactor.
- g) Led indicador puesta en marcha del segundo calefactor.
- h) Regulador termostato del tercer calefactor.
- i) Led indicador puesta en marcha del tercer calefactor.
- j) Conmutador principal. Encendido / Apagado.
- k) Fusible



5. Guía de uso

- * Utilice un fusible de 32A.
- * Sitúe el conmutador principal en la posición de encendido.
- * Verifique el voltaje ajustando la tensión, controle la lectura mediante el voltímetro.
- * Ponga en marcha los dos termostatos y revise los calefactores.



6. Conexión de ánodos

- * Conecte su ánodo de acero al conector rojo (+)
- * Conecte su ánodo adecuado para el baño a aplicar al conector rojo (+)
- * Conecte su pinza negra al conector negro (-)

Preparación del desengrase electrolítico: 40gr. de TECHNOFLUX SH 2-9379-0-0 disueltas en un litro de agua destilada.

Preparación del agua acidulada: 950ml. agua destilada + 50ml. Ácido sulfúrico químicamente puro.